

Capintec, Inc. 创新网络 远程认知

CRC-PC智能活度计

美国CAPINTEC CRC-PC 智能活度计采用Capintec知名和高可靠的电离室和创新的基于Web用户接口技术来满足当今的工作要求。远程连接和网络接口让智能电离室分离，成为最先进的剂量校准。

两种压力填充，HL型可用于单位剂量和热实验室，提供出色的低活性灵敏度的同时，能够覆盖临床床宽活度范围。RPh型用于放射性药物方面，更低填充压力可扩展活度范围以适应发生器和回旋加速器产生的高活度。

PC Smart电离室的创新功能设计面积小，可以直连与核医学管理系统远程查看功能连接。其他功能包含以太网软件升级，即插即用电离室，用户可调节的阈值获得更快的响应。

美国CAPINTEC CRC-PC 智能活度计可以连接核医学管理系统接口，无需读出单元。具有自动化质量控制，用户手册在电脑上可视功能。

可以连接到基础架构网络便可以在任何电脑上显示（远程查看）
可直接与核医学管理系统接口，无需读出单元以太网通讯
自动化质量控制
通过以太网接口软件升级
内置的数据库来储存质控数据及用户日志
以太网或USB端口供电
用户可调节阈值实现更快的响应时间
小尺寸
用户手册在电脑上可视

电离室尺寸

- . 高度：46.355厘米(18.25英寸)
- . 宽度：17.17厘米(6.760英寸)
- . 直径：6.985厘米(2.75英寸)
- . 衬垫插入直径：6.9596厘米(2.74英寸)
- . 重量：17.8公斤(39.3磅)
- . 井径：6.1厘米(2.4英寸)
- . 井深：25.4厘米(10.0英寸)

CRC-PC电离室

- . 5130-30255 CRC-PCHL电离室系统
- . 5130-30256 CRC-PC RPH电离室系统
- . 5130-20253 CRC-PC HL电离室
- . 5130-20254 CRC-PC RPH电离室

